

biztosító kapocs NPAP-QE-S-Q8-P10

Cikkszám: 8113230

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Csomagolási egység	10
Beépítési helyzet	tetszőleges
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 116 psi
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tisztaszoba kategória	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 60 °C
Gyártmány súlya	0.11 g
Pneumatikus csatlakozás	8 mm külső átmérőjű csőhöz
Anyag megjegyzés	RoHS konform