

biztosító kapocs NPAP-QE-S-Q12-P10

Cikkszám: 8113232

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Csomagolási egység | 10 |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.8 MPa |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -0.95 ... 8 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 116 psi |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Tisztaszoba kategória | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Környezeti hőmérséklet | -5 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 0.28 g |
| Pneumatikus csatlakozás | 12 mm külső átmérőjű csőhöz |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |