


mágnestekercs

VACC-S18-120-K4-2U-NE4ME

Cikkszám: 8118260

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés fajtája	elektromos
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kapcsolási pozíció jelző	nem
Ciklusidő	100 %
Szigetelőanyag osztály	H
Tekercs jellemző	110 V AC: 50/60 Hz, 12 VA teljesítmény 110 V DC: 12 W
Megengedett feszültség ingadozás	-15 % / +10 %
Robbanásvédelmi tanúsítvány az EU-n kívül	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Tanúsítványt kiállító hely	GYJ17.1237X
Gyújtószikra védelem típusa Gáz	Ex e mb IIC T4 Gb
Gyújtószikra védelem típusa Por	Ex tD A21 IP66 T120°C
Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP66
Gyártmány súlya	580 g
Elektromos csatlakozás	Kapocsdobozok, kábelbevezetés menete M20x1,5
Anyag megjegyzés	RoHS konform