

Mágneskekercs VACC-S18-120-K4-27-KS4ME

Cikkszám: 8118321

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés módja	elektromos
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kapcsolóállás-kijelző	nem
Bekapcsolási időtartam	100%
Szigetelési osztály	H
Tekercsparaméterek	60 V DC: 12,0 W
Megengedett feszültségingadozások	-15% / +10%
Robbanásvédelem, EU-n kívüli engedély	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Robbanásvédelem	1. zóna (KR) 21. zóna (KR)
Tanúsítványt kiállító szerv	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
Robbanóképes gázok elleni védelem	Ex e mb IIC T4
Robbanóképes porok elleni védelem	Ex tD A21 IP66 T120°C
Ex környezeti hőmérséklet	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Védettség	IP66
Terméksúly	580 g
Elektromos csatlakozó	Szorító doboz, kábelbevezető menet M20x1,5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis