

Vezérlőrendszer CMCB-D1-CC-S1

Cikkszám: 8118454

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Használati útmutató	A termék csak ipari célokra alkalmas. Lakott területeken előfordulhat, hogy zavarcsökkentő intézkedéseket kell tenni.
Szerkezeti felépítés	Vezérlőszekrény integrált biztonsági relé
Teljesítményszint (PL)	3. kategória, d teljesítményszint
Méretetek: Sz x H x M	220 mm x 350 mm x 440 mm
Védelem (rövidzárlat)	belső elektronikus biztosíték
Max. áramfelvétel	1,1 A
A szekunder áramkör áramfogyasztása	5 A
Max. áramellátás	6 A
Névleges üzemi feszültség, AC	230 V
Hálózati formák	TT TN IT
Hálózati frekvencia	50 Hz...60 Hz
Szennyezettségi fok	2
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-20 °C...60 °C
Relatív páratartalom	max. 50% 40 °C-on
Közvetlen és közvetett érintkezés elleni védelem	PELV Az összes szabadon lévő vezető rész földelése
Védettség	IP54
Környezeti feltételek	Beltér
Környezeti hőmérséklet	5 °C...40 °C
Névleges használati magasság	1000 m tengerszint feletti magasságban
Terméksúly	15,3 kg
Elektromos csatlakozó	Rugós kapocs Push-in
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis