


# Csatlakozótömb-készlet VABS-C12-6-S

Cikkszám: 8122790

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	13 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Csatlakozás iránya oldalt
Szelephelyek max. száma	Megbízói igények szerinti kivitelezés lehetséges
Üzemi nyomás	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [6:4:1] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	maximális részecskeméret: 5 µm
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Környezeti hőmérséklet	5 °C...50 °C
Terméksúly	3 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
2. pneumatikus csatlakozó	4 mm belső Ø-jű tömlőhöz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozó lécs alapanyaga	PBT