


# csatlakozó tömb-SET VABS-C12-6-S-B4

Cikkszám: 8122791

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	6 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	Connection direction on the side
Szelephelyek max.száma	1
Operating pressure MPa	-0.1 ... 0.7 MPa
Üzemi nyomás	-1 ... 7 bar
Üzemi közeg	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	maximális részecskeméret 5 µm
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Környezeti hőmérséklet	5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	1.1 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 2	For tubing internal diameter 2.5 mm
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material manifold	PBT