


csatlakozó tömb-SET VABS-C12-6-S-B3

Cikkszám: 8122792

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Méret | 6 mm |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Konstruktív felépítés | Connection direction on the side |
| Szelephelyek max.száma | 1 |
| Operating pressure MPa | -0.1 ... 0.7 MPa |
| Üzemi nyomás | -1 ... 7 bar |
| Üzemi közeg | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:4:1] |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | maximális részecskeméret 5 µm |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Környezeti hőmérséklet | 5 ... 50 °C |
| Gyártmány súlya | 1.1 g |
| Felfogási mód | átmenő furattal |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | For tubing internal diameter 2 mm |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material manifold | PBT |