

Csatlakozó EAMC-19-20-5-9

Cikkszám: 8126386

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	5 mm
2. tartó átmérője	9 mm
Méret	19
Névleges hossz	20 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	10000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	0.38 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	1.1 Nm
Terméksúly	9 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis