

Tartó CAFM-D4-W

Cikkszám: 8127358

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	216 mm
Magasság	97 mm
Hossz	345 mm
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Környezeti hőmérséklet	0 °C...40 °C
Terméksúly	749 g
Rögzítés módja	menetes
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Felfogó szögelem alapanyaga	Porszórt acél