

csatlakozó

EAMC-67-71-24-40-U

Cikkszám: 8134949

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	24 mm
Felfogó átmérő 2	40 mm
Méret	67
Névleges hossz	71 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	4,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	302 kgmm ²
Átvihető forgató nyomaték	143 Nm
Gyártmány súlya	429 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform