


# hajtás

## EMGA-40-A-G12-40P

Cikkszám: 8141733

FESTO



### Adatlap

Jellemző	Érték
Hajtómű karima mérete	40 mm
Motor karima mérete	40 mm
Elfordítási játék	0.41 deg
Hajtómű típus	Szöghajtómű
Hajtómű áttétel	12:1
Max. bemenő fordulatszám	18,000 1/min
Hajtás üzemi hőmérséklete	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Tartós kimenő nyomaték	20 Nm
Tehetetlenségi nyomaték, hajtómű	0.048 kgcm <sup>2</sup>
Max. kimenő nyomaték	32 Nm
Max. hatásfok	94 %
Csavaró merevség	0.8 Nm/arcmin
Gyártmány súlya	600 g
Hajtómű csatlakozás, kimenő tengelycsap	40G
Hajtómű csatlakozás, hajtó tengelycsap	40P
Anyag megjegyzés	RoHS konform