


Hajtómű EMGA-60-P-G8-EAS-60

Cikkszám: 8141735

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Karimaméret hajtóművek	60 mm
Motorkarima mérete	60 mm
Forgásjáték	0.17 deg
Hajtóműtípus	Bolygókerekes hajtómű
Hajtásáttétel	8:1
Max. hajtómű fordulatszám	13000 1/min
Hajtómű üzemi hőmérséklete	-25 °C...90 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Folyamatos kimeneti nyomaték	18 Nm
Hajtómű tehetetlenségi nyomatéka	0.088 kgcm ²
Max. kimeneti nyomaték	29 Nm
Max. hatékonyság	97 %
Torziós merevség	2.4 Nm/arc
Terméksúly	900 g
Hajtómű interfész kimenet	60H
Hajtómű interfész	60P
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis