


Hajtómű EMGA-60-P-G20-EAS-60

Cikkszám: 8141737

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Karimaméret hajtóművek	60 mm
Motorkarima mérete	60 mm
Forgásjáték	0.2 deg
Hajtóműtípus	Bolygókerékes hajtómű
Hajtásáttétel	20:1
Max. hajtómű fordulatszám	13000 1/min
Hajtómű üzemi hőmérséklete	-25 °C...90 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Folyamatos kimeneti nyomaték	44 Nm
Hajtómű tehetetlenségi nyomatéka	0.096 kgcm ²
Max. kimeneti nyomaték	70 Nm
Max. hatékonyság	96 %
Torziós merevség	2.8 Nm/arc
Terméksúly	1100 g
Hajtómű interfész kimenet	60H
Hajtómű interfész	60P
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis