


hajtás

EMGA-60-A-G12-60P

Cikkszám: 8141739

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Hajtómű karima mérete	60 mm
Motor karima mérete	60 mm
Elfordítási játék	0.3 deg
Hajtómű típus	Szöghajtómű
Hajtómű áttétel	12:1
Max. bemenő fordulatszám	13,000 1/min
Hajtás üzemi hőmérséklete	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Tartós kimenő nyomaték	44 Nm
Tehetetlenségi nyomaték, hajtómű	0.391 kgcm ²
Max. kimenő nyomaték	70 Nm
Max. hatásfok	94 %
Csavaró merevség	2 Nm/arcmin
Gyártmány súlya	1,900 g
Hajtómű csatlakozás, kimenő tengelycsap	60G
Hajtómű csatlakozás, hajtó tengelycsap	60P
Anyag megjegyzés	RoHS konform