


# hajtás

## EMGA-60-A-G20-60P

Cikkszám: 8141740

FESTO



### Adatlap

Jellemző	Érték
Hajtómű karima mérete	60 mm
Motor karima mérete	60 mm
Elfordítási játék	0.3 deg
Hajtómű típus	Szöghajtómű
Hajtómű áttétel	20:1
Max. bemenő fordulatszám	13,000 1/min
Hajtás üzemi hőmérséklete	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Tartós kimenő nyomaték	44 Nm
Tehetetlenségi nyomaték, hajtómű	0.256 kgcm <sup>2</sup>
Max. kimenő nyomaték	70 Nm
Max. hatásfok	92 %
Csavaró merevség	2 Nm/arcmin
Gyártmány súlya	1,900 g
Hajtómű csatlakozás, kimenő tengelycsap	60G
Hajtómű csatlakozás, hajtó tengelycsap	60P
Anyag megjegyzés	RoHS konform