


Hajtómű EMGA-80-P-G20-EAS-80

Cikkszám: 8141743

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Karimaméret hajtóművek	80 mm
Motorkarima mérete	80 mm
Forgásjáték	0.15 deg
Hajtóműtípus	Bolygókerekes hajtómű
Hajtásáttétel	20:1
Max. hajtómű fordulatszám	7000 1/min
Hajtómű üzemi hőmérséklete	-25 °C...90 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Folyamatos kimeneti nyomaték	120 Nm
Hajtómű tehetetlenségi nyomatéka	0.406 kgcm ²
Max. kimeneti nyomaték	240 Nm
Max. hatékonyság	96 %
Torziós merevség	10.4 Nm/arc
Terméksúly	2500 g
Hajtómű interfész kimenet	80G
Hajtómű interfész	80P
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis