


Hajtómű EMGA-80-A-G20-100A

Cikkszám: 8141749

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Karimaméret hajtóművek	80 mm
Motorkarima mérete	100 mm
Forgásjáték	0.25 deg
Hajtóműtípus	Szöghajtómű
Hajtásáttétel	20:1
Max. hajtómű fordulatszám	7000 1/min
Hajtómű üzemi hőmérséklete	-25 °C...90 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Folyamatos kimeneti nyomaték	120 Nm
Hajtómű tehetetlenségi nyomatéka	1.013 kgcm ²
Max. kimeneti nyomaték	240 Nm
Max. hatékonyság	93 %
Torziós merevség	5.1 Nm/arc
Terméksúly	5100 g
Hajtómű interfész kimenet	80G
Hajtómű interfész	100 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis