


Hajtómű EMGA-80-P-G8-SAS-100

Cikkszám: 8141750

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Karimaméret hajtóművek	80 mm
Motorkarima mérete	100 mm
Forgásjáték	0.12 deg
Hajtóműtípus	Bolygókerékes hajtómű
Hajtásáttétel	8:1
Max. hajtómű fordulatszám	7000 1/min
Hajtómű üzemi hőmérséklete	-25 °C...90 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Folyamatos kimeneti nyomaték	50 Nm
Hajtómű tehetetlenségi nyomatéka	0.37 kgcm ²
Max. kimeneti nyomaték	80 Nm
Max. hatékonyság	97 %
Torziós merevség	8.4 Nm/arc
Terméksúly	2300 g
Hajtómű interfész kimenet	80G
Hajtómű interfész	100 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis