

# csatlakozó készlet DADG-AK-G8-12-30

Cikkszám: 8152375

FESTO



## Adatlap

| Jellemző   | Érték   |
|--|---|
| Méret  | 12  |
| Löklet   | 30 mm   |
| Operating pressure MPa                                     | 0.1 ... 0.8 MPa                                 |
| Üzemi nyomás   | 1 ... 8 bar                                     |
| Operating pressure   | 14.5 ... 116 psi                                |
| Üzemi közeg  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály                               | 1 - csekély korróziós károsodás                 |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Környezeti hőmérséklet                                     | -10 ... 60 °C                                   |
| Max.meghúzási nyomaték                                     | 1.5 Nm  |
| Tightening torque tolerance                                | ± 10 %  |
| 1 pneumatikus csatlakozás max. meghúzási forgató nyomatéka | 0.7 Nm  |
| Gyártmány súlya  | 13.6 g  |
| Pneumatikus csatlakozás                                    | M5  |
| Material adapter   | Epoxigyanta                                     |
| Material seals   | NBR   |
| Material screws  | Acél, bevonattal                                |