


# mágnestekercs

## VACC-S13-18-K4-27U-KS4ME

Cikkszám: 8156763

FESTO



### Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés fajtája	elektromos
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kapcsolási pozíció jelző	nem
Ciklusidő	100 %
Szigetelőanyag osztály	H
Tekercs jellemző	60 V AC: 40/65 Hz, 1,8 VA teljesítmény 60 V DC: 1.8 W
Megengedett feszültség ingadozás	-15 % / +10 %
Robbanásvédettségi tanúsítvány az EU-n kívül	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Tanúsítványt kiállító hely	21-AV4BO-0279X 22-AV4BO-0051X
Gyújtószikra védelem típusa Gáz	Ex e mb IIC T4, T5, T6
Gyújtószikra védelem típusa Por	Ex tD A21 IP65 T85/T95/T130°C
Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP65
Gyártmány súlya	330 g
Elektromos csatlakozás	Kapocsdobozok, kábelbevezetés menete M20x1,5
Anyag megjegyzés	RoHS konform