

axiális készlet EAMM-A-K62-150A

Cikkszám: 8157271

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|-------------------------------|----------------|
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Tárolási hőmérséklet | -25 ... 60 °C |
| Relatív légnedvesség | 0 - 95 % |
| Védettség | IP40 |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Átvihető forgató nyomaték | 47 Nm |
| Gyártmány súlya | 1,672 g |
| Csatlakozófelület, szabályozó | K62 |
| Interfészkód, motor In | 140A 150A |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |