


párhuzamos építőkészlet EAMM-U-145-D80-150A-188

Cikkszám: 8157285

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	145
Beépítési helyzet	tetszőleges
Hajtómű áttétel	1:1
Max.fordulatszám	4,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tehetetlenségi nyomaték	2,259 kgmm ²
Üresjárási nyomaték	2 Nm
Átvihető forgató nyomaték	50 Nm
Gyártmány súlya	11,500 g
Csatlakozófelület, szabályozó	D80B
Interfész kód, motor In	140A 150A
Anyag megjegyzés	RoHS konform