

csatlakozó készlet DADG-AK-G8-25-100

Cikkszám: 8159816

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	25
Löklet	100 mm
Operating pressure MPa	0.1 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	1 ... 8 bar
Operating pressure	14.5 ... 116 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Max.meghúzási nyomaték	5 Nm
Tightening torque tolerance	± 10 %
1 pneumatikus csatlakozás max. meghúzási forgató nyomatéka	3 Nm
Gyártmány súlya	59 g
Pneumatikus csatlakozás	G1/8
Material adapter	Epoxigyanta
Material seals	FPM
Material screws	Acél, bevonattal