

Csatlakozó készlet DADG-AK-G8-20-200

Cikkszám: 8159882

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	20
Löklet	200 mm
Üzemi nyomás	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitétség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Max. meghúzási nyomaték	3 Nm
Meghúzási nyomaték tűrése	± 10%
Max. meghúzási nyomaték, 1. pneumatikus csatlakozó	3 Nm
Terméksúly	80.2 g
Pneumatikus csatlakozó	G1/8
Adapter alapanyaga	Epoxigyantával
Tömítések alapanyaga	FPM
Csavarok alapanyaga	Acél, bevonattal