

lökéscsillapító

DYSD-Q11-8-8-Y1F-L-Y9

Cikkszám: 8161523

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	8
Lökét	8 mm
Csillapítás	önbeálló
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Max.felütközési sebesség	1 m/s
Visszaállítási idő, rövid	0.2 s
Működési mód	egyszeres működtetésű nyomó
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Csillapítási hossz	8 mm
Max.felütközési erő	500 N
Max.energiafelvétel löketenként	6 J
Max.energiafelvétel óránként	18,000 J
Max.maradó energia	0.02 J
Visszaállító erő	18 N
Gyártmány súlya	40 g
Felfogási mód	ellenanyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	erősen ötvözött acél
Material piston rod	erősen ötvözött acél
Material nut	Acél, ónozott