



# lökéscsillapító

## DYSD-Q11-12-12-Y1F-S-Y14

Cikkszám: 8161527

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	12
Löklet	12 mm
Csillapítás	önbeálló
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Max.felütközési sebesség	1 m/s
Visszaállítási idő, rövid	0.2 s
Működési mód	egyszeres működtetésű nyomó
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Csillapítási hossz	12 mm
Max.felütközési erő	1,000 N
Max.energiafelvétel löketenként	8 J
Max.energiafelvétel óránként	36,000 J
Max.maradó energia	0.05 J
Visszaállító erő	28 N
Gyártmány súlya	95 g
Felfogási mód	ellenanyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Acél, ónozott
Material piston rod	erősen ötvözött acél
Material nut	Acél, ónozott