

Lökéscsillapító DYSD-Q11-16-15-Y1F-Y9

Cikkszám: 8161528

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	16
Löklet	15 mm
Csillapítás	önbeállító
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pozíciófelismerés	nélkül
Max. ütközési sebesség	1 m/s
Visszaállítási idő szobahőmérsékleten	0.3 s
Működési mód	egyszeres működésű nyomó
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Csillapítási hossz	15 mm
Max. ütközőerő	2000 N
Maximális energiafogyasztás löketenként	40 J
Max. energiafogyasztás óránként	64000 J
Max. visszamaradó energia	0.16 J
Visszaállító erő	46 N
Minimális betolási erő	160 N
Terméksúly	220 g
Rögzítés módja	ellenanyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Acél, horganyzott
Dugattyúród alapanyaga	erősen ötvözött acél
Anyacsavar alapanyaga	Acél, horganyzott