


lökéscsillapító

DYSD-Q11-25-24-Y1F-L-Y10

Cikkszám: 8161534

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	25
Lökét	24 mm
Csillapítás	önbeálló
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Max.felütközési sebesség	1 m/s
Visszaállítási idő, rövid	0.3 s
Működési mód	egyszeres működtetésű nyomó
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Csillapítási hossz	24 mm
Max.felütközési erő	4,000 N
Max.energiafelvétel löketenként	180 J
Max.energiafelvétel óránként	150,000 J
Max.maradó energia	0.8 J
Visszaállító erő	120 N
Gyártmány súlya	635 g
Felfogási mód	ellenanyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Acél, ónozott
Material piston rod	erősen ötvözött acél
Material nut	Acél, ónozott