


axiális készlet EAMM-A-L48-100A-G2

Cikkszám: 8164278

★ Sztenderd termék program

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------|----------------|
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Tárolási hőmérséklet | -25 ... 60 °C |
| Relatív légnedvesség | 0 - 95 % |
| Védettség | IP40 |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Átvihető forgató nyomaték | 17 Nm |
| Gyártmány súlya | 789 g |
| Interfész kód, motor In | 100A |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |