

# csatlakozó

## EAMD-56-56-25-23X27-U

Cikkszám: 8165047

FESTO



### Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	25 mm
Felfogó átmérő 2	23 mm
Méret	56
Névleges hossz	56 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	5,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	168 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgató nyomaték	75 Nm
Gyártmány súlya	452 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform