

# Csatlakozó EAMD-67-91-32-32X32-U

Cikkszám: 8165458

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	32 mm
2. tartó átmérője	32 mm
Méret	67
Névleges hossz	91 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	4500 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	858 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgatónyomaték	180 Nm
Terméksúly	1586 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis