

csatlakozó

EAMD-56-46-16-23X27

Cikkszám: 8166642

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	16 mm
Felfogó átmérő 2	23 mm
Méret	56
Névleges hossz	46 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	5,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	151 kgmm ²
Átvihető forgató nyomaték	47 Nm
Gyártmány súlya	422 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform