

Felfogó szögelem MS4-WR-F1A-B

Cikkszám: 8176693

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	4
Sorozat	MS
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 1% tömegarányú réz-, cink- vagy nikkeltartalmú fémek használata tilos. Kivételt képeznek: az acélban található nikkel, a vegyileg nikkelezett felületek, nyomtatott áramkörtáblák, vezetékcsatlakozók és a mágneskezek
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	49 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Anyacsavar alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Szögelem alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél