

Véghelyzet ütköző SDK-3-PK-3

Cikkszám: 8714

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	3/2 zárva monostabil
Működtetés módja	mechanikus
Normál névleges átfolyás	16 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás	PK-3
Üzemi nyomás	0 bar...8 bar
Szerkezeti felépítés	Gömb helye
Visszaállítás módja	mechanikus rugó
Névleges szélesség	0.6 mm
Távozó levegő funkció	fojtható
Tömítés elve	lággy
Vezérlés módja	közvetlen
Áramlásirány	nem reverzibilis
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...80 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Működtető erő	12 N
Terméksúly	50 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
1. pneumatikus csatlakozás	PK-3
2. pneumatikus csatlakozó	PK-3
3. pneumatikus csatlakozás	nincs összefogva