



# kézi karos szelep

## H-5-1/4-B

Cikkszám: 8995

FESTO

Ezt a típust vákuum üzemre is ajánljuk.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	5/2 bistabil
Normál névleges átáramlás	550 l/min
Üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Konstruktív felépítés	Tányéros ülék
Névleges méret	7 mm
Vezérlési fajta	közvetlen
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Működtető erő	2 N
Gyártmány súlya	510 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 4	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 5	G1/4
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium présöntvény