

# Adapter AD-G1/4-1/4NPT-I

Cikkszám: 9396

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	7.95 mm
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.95 bar...10 bar
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Max. meghúzási nyomaték, 1. pneumatikus csatlakozó	11 Nm
Max. meghúzási nyomaték, 2. pneumatikus csatlakozó	12 Nm
Névleges meghúzási nyomaték	9.05 Nm
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	± 20%
Terméksúly	24.22 g
1. pneumatikus csatlakozás	G1/4 külső menet
2. pneumatikus csatlakozó	1/4 NPT belső menet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	PVC
Ház alapanyaga	Acél, horganyzott