

# Adapter AD-G3/8-3/8NPT-I

Cikkszám: 9397

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	11.5 mm
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.95 bar...10 bar
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Max. meghúzási nyomaték, 1. pneumatikus csatlakozó	25 Nm
Max. meghúzási nyomaték, 2. pneumatikus csatlakozó	22 Nm
Névleges meghúzási nyomaték	38.5 Nm
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	± 20%
Terméksúly	25.3 g
1. pneumatikus csatlakozás	G3/8 külső menet
2. pneumatikus csatlakozó	3/8 NPT belső menet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	PVC
Ház alapanyaga	Acél, horganyzott