

# átvezető/átmenő gyorscsatlakozó SCK-PK-9

Cikkszám: 9423

FESTO

fém kivitel.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	8 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukció	Bulkhead
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Pneumatikus csatlakozás 1	9 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz anyával
Pneumatikus csatlakozás 2	9 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz anyával
Material of union nut	Anodised wrought aluminium alloy
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material nut	Acél, ónozott
Material – connector	Anodised wrought aluminium alloy