

# Gömbcsap QH-1

Cikkszám: 9545

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	2/2, bistabil
1. pneumatikus csatlakozás	G1
2. pneumatikus csatlakozó	G1
Működtetés módja	kézi
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés
Normál névleges átfolyás	33000 l/min

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	25 mm
Ház alapanyaga	Sárgaréz
Tömítés elve	lágý
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Megfelel a szabványnak	ISO 228-1
Szerkezeti felépítés	Gömbcsap
Névleges nyomás, PN armatúra	30
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-] szerint Inert gázok Víz - nem vízgőz semleges folyadékok további átfolyóközegek kérése
Közeghőmérséklet	-20 °C...150 °C
Terméksúly	830 g
Tömítések alapanyaga	FPM PTFE
Golyó alapanyaga	Sárgaréz, krómozott
Tengely alapanyaga	Sárgaréz