

adapter AD-1/2NPT-G1/2-I

Cikkszám: 9627

FESTO

egyik oldalán belső menettel, másik oldalán külső menettel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	14.3 mm
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 10 bar
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
1 pneumatikus csatlakozás max. meghúzási forgató nyomatéka	28 Nm
2 pneumatikus csatlakozás max. meghúzási forgató nyomatéka	40 Nm
Gyártmány súlya	48.48 g
Pneumatikus csatlakozás 1	1/2 NPT külső menet
Pneumatikus csatlakozás 2	Belső menet: G1/2
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	PVC
Material housing	Acél, ónozott