


forcella
SGA-M27X2
Codice prodotto: 10770

FESTO

Con filetto maschio, per il fissaggio oscillante dei cilindri.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	M27x2
Deviazione radiale +/-	5 mm
Compensazione angolare +/-	120 deg
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Attacco filettato	Filetto maschio M27x2
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	2.189 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale perno	Acciaio zincato
Materiale snodo	Acciaio zincato
Materiale sistema di blocco	Acciaio armonico, zincato