

Regolatore di portata di precisione GRPO-70-PK-3

Codice prodotto: 10803

FESTO

Per la regolazione precisa della portata



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione di strozzatura
Attacco pneumatico 1	PK-3
Attacco pneumatico 2	PK-3
Tipo di azionamento	Manuale
Elemento di regolazione	Manopola con scala
Fissaggio	Montaggio a pannello
Portata nominale normale in direzione di strozzatura	40,7 l/min
Pressione d'esercizio	0 ... 8 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Materiale del corpo	PA rinforzato
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Pressione d'esercizio da 2 a 1	0 ... 0,5 bar
Portata nominale normale in direzione di strozzatura di 0,1->0 MPa (1->0 bar, 14,5->0 psi)	19 l/min
Portata normale in direzione di strozzatura 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	60 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO8573-1:2010 [5:4:3] Gas inerti
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	L'impiego con aria lubrificata non è possibile
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura del fluido	-10 ... 50 °C
Peso	48 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR PVC
Materiale supporto	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale attacchi PK	Lega di alluminio per lavorazione plastica Ottone
Materiale viti	Acciaio