


forcella SG-1/4-28

Codice prodotto: 11128
Prodotto in esaurimento

FESTO

[Con perno e dado esagonale, per cilindri DNA.](#)

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2023. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	UNF1/4-28
Basato sulla norma	DIN 71752 ISO 8140
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	25 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale perno	Acciaio zincato
Materiale forcella	Acciaio zincato
Materiale dado	Acciaio zincato