


kit assiale EAMM-A-R48-87A

Codice prodotto: 1133405

★ Core product range

Adatto per attuatori elettrici.

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia trasferibile	12,5 Nm
Peso	590 g
Codice interfaccia, attuatore	R48
Codice interfaccia, motore in	87A
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS