



# valvola per montaggio a pannello SV-5-M5-B

Codice prodotto: 11914

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	5/2, monostabile
Tipo di azionamento	Manuale
Portata nominale normale	95 l/min
Pressione d'esercizio Mpa	0 ... 0,8 MPa
Pressione d'esercizio	0 ... 8 bar
Costruzione	Valvola a otturatore con molla di ritorno
Riposizionamento	Molla meccanica
Diametro nominale	2,3 mm
Principio di tenuta	Non metallica
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Tipo di comando	diretto
Sovrapposizione	Sovrapposizione positiva
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Forza di azionamento	17 N
Peso	53 g
Fissaggio	Montaggio a pannello Con foro passante
Attacco pneumatico 1	M5
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale del corpo	Plastica Ottone