

silenziatore AMTE-M-LH-U10

Codice prodotto: 1206994

FESTO

Per ridurre la rumorosità degli attacchi di scarico di impianti pneumatici.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Dimensioni contenitore | 20 |
| Pressione d'esercizio Mpa | 0 ... 1 MPa |
| Pressione d'esercizio | 0 ... 10 bar |
| Portata verso l'atmosfera | 260 l/min |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - stress da corrosione basso |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Livello di rumorosità | 71 dB(A) |
| Temperatura ambiente | -40 ... 80 °C |
| Peso | 1,7 g |
| Attacco pneumatico | 10-32 UNF-2A |
| Materiale inserto silenziatore | Bronzo |
| Materiale perno filettato | Ottone |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |