


# bobina MSN1G-24DC-OD

Codice prodotto: 123060

FESTO

Per tensione continua, senza connettore.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Tempo min. di eccitazione	10 ms
Durata dell'inserimento	100 %
Valori caratteristici bobina	24 V cc: 2,5 W
Oscillazioni di tensione ammissibili	-15 % / +10 %
Omologazione	c UL us - Recognized (OL)
Conformità PWIS	VDMA24364-C1-L
Temperatura del fluido	-10 ... 50 °C
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Peso	80 g
Connessione elettrica	3 poli Configurazione attacchi forma A, a norma EN 175301-803 A norma DIN EN 175301-803
Fissaggio	Con morsetto Con graffa di fissaggio Con accessori
Materiale del corpo	PA
Materiale contatti a innesto	Acciaio
Materiale avvolgimento	Rame