


Ventosa VAS-8-M5-S

Codice prodotto: 12612

FESTO

Nipplo spinato per tubo in plastica diam. nom. 3, attacco laterale.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	2 mm
Diametro ventosa	8 mm
Diametro efficace di aspirazione	5,5 mm
Posizione di collegamento	At the side
Costruzione	Attacco per il vuoto laterale rotondo, standard
Fluido di esercizio	Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:~:]
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Forza di distacco al 70 % di vuoto	1,6 N
Forza di bloccaggio alla pressione d'esercizio nominale	1,6 N
Filettatura di fissaggio	M5
Fissaggio ventosa	M5
Attacco per il vuoto	PK-3
Colore	trasparente
Durezza Shore	60 +/- 5
Informazioni sui materiali, perni filettati	Ottone
Avvertenza sul materiale	a norme RoHS
Informazioni sui materiali, ventosa	TPE-U(PU)