

pinza a soffietto DHEB-14-E-U-E-L

Codice prodotto: 1320812

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	14
Corsa del soffietto	7 mm
Diametro min. del pezzo da stringere	15 mm
Diametro max. del pezzo da stringere	19,5 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Funzionamento	A semplice effetto in chiusura
Funzione pinza	Adattivo
Costruzione	Membrana a contrazione Movimento guidato
Guida	Guida base
Rilevamento posizione	Senza
Pressione d'esercizio	5 ... 8 bar
Pressione di riposizionamento	< 1 bar
Frequenza di lavoro max., pinza	≤ 4 Hz
Min. tempo di apertura a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	20 ms
Min. tempo di chiusura a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	40 ms
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Intervallo medio per la sostituzione del soffietto	0,5 Mio SP
Valore indicativo del carico utile	0,15 kg
Peso	20 g
Fissaggio	Con filetto maschio Con controdado A scelta:
Attacco pneumatico	M5
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale soffietto	EPDM
Materiale del corpo	Alluminio anodizzata